

ストップシリンダ STSDシリーズ

選定手順①～⑤より型式・数値を選択の上、ご注文ください。




Order
注文例

型式 (①Type・②チューブ内径) X ③St ストローク - センサ (④種類・⑤数量)

STSD32 X 40 - SB1

この「X」はアルファベットの「X」です。



①Type	型式		③St ストローク (mm)	センサ		質量 (g)
	②チューブ内径 (mm)			④種類	⑤数量	
STSD	32	40	40	SE (ACS-30E)	1 (1個)	840
	40	30	30	SD (ACS-9D)	2 (2個)	4450
	50	50	50	SB (ACS-9B)		8750

センサは単品購入可能です。

■センサの仕様

種類	ACS-30E	ACS-9D	ACS-9B
配線方式	2線式		
使用電圧	DC/AC: 5~240V	DC/AC: 5~120V	
ランプ	あり		
接点	常時開タイプ		
引出しタイプ	縦向き	横向き	縦向き

■仕様

作動方式	φ32: 単動引込み φ40: 複動 φ50: 複動バネ入り
使用流体	空気
使用圧力範囲 (kgf/cm ² (kPa))	1.5~9.5 (150~950)
使用温度 (°C)	0~60
作動時間 (mm/s)	30~500