

エアードライバー オイルエクストラシリーズ

普通ネジ径 >> 4~5mm



No. GT-S4.5XD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32



No. GT-P4.5XD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付/後方排気
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32



No. GT-PLXD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32

普通ネジ径 >> 5~6mm



No. GT-P6EXD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付/後方排気
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32

エアークインパクトドライバー
 建築用セット
No. GT-P6EXD(A)

収納・持ち運びに便利な樹脂ケース入り。
 ビットやネジなど、小物を収納するスペース付



- セット内容詳細
- エアークインパクトドライバー GT-P6EXD ……1台
 - マグネット入り両頭ビット M-A14 $\Phi 2 \times 45H$ ……2本 $\Phi 2 \times 65H$ ……2本 $\Phi 2 \times 110H$ ……1本
 - ビットホルダー ……1個
 - コンセント (プラグ) BPB-2 ……1個
 - 衝撃部用オイル:VG-32 (緑) ……1個
 - 回転部用オイル:VG-10 (白) ……1個
 - 収納ケース (355×355×100mm)



No. GT-S6LXD 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32

普通ネジ径 >> 6~8mm



No. GT-P6LXD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付/後方排気
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32



No. GT-P60XD
 6.35 ビットスリーブ式
 消音装置付/後方排気
 付属品
 回転部作動油 VG-10
 衝撃部作動油 VG-32


品番 No.	能力 (mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	騒音値 (dB)		振動値 (m/s ²)	全長 (mm)	重量 (g)	付属品	
	普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト				LpA	LwA				ビット	コンセント
GT-S4.5XD	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,500	0.2	G 1/4	47.3	58.3	9.63	188	585	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2F
GT-P4.5XD	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,000	0.2	Rc 1/4	80.2	91.2	6.64	170	735	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2
GT-PLXD	4.0~5.0	3.8~4.2	3.3~3.8	4.0~5.0	11,000	0.35	G 1/4	86.1	97.1	20.26	198.5	670	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2F
GT-S6LXD	5.0~6.0	4.0~4.5	3.6~4.1	5.0~6.0	12,000	0.4	G 1/4	86.2	97.2	12.47	212	815	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2F
GT-P6LXD	5.0~6.0	4.0~4.5	3.6~4.1	5.0~6.0	12,500	0.45	Rc 1/4	85.0	96.0	4.52	184	876	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2
GT-P6EXD	5.0~6.0	4.0~4.5	3.6~4.8	5.0~6.0	9,300	0.55	Rc 1/4	80.3	91.3	4.71	155	1,085	A14 $\Phi 2 \times 65G$	BPB-2
GT-P60XD	6.0~8.0	4.0~5.0	3.8~4.5	6.0~8.0	7,500	0.38	Rc 1/4	90.4	101.4	8.69	176	1,130	A14 $\Phi 2 \times 65E / \Phi 3 \times 65E$	BPB-2

・使用空気圧力…0.6MPa ・使用エアークインパクト内径…6.35mm ・全長・重量…付属品は含まれません ・能力は、参考目安表示です使用条件、状況によって変わります

ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。

