


HSK 40A/50A/63A スーパーG1チャック



単位: mm

型番	コレットツカミ能力d	D	L1	L2	L3	L4	M	テーパ	質量(kg)	使用するコレット	使用するスクリュー	使用するスパナ
HSK40A -SGC 8-60	1.0~ 8.0	26	80	60	28	30.5	M10×1.5	HSK40A 1/10	0.30	SG 8	CSE 8	FS26
-SGC10-70	2.0~10.0	31	90	70	38	44.5	M12×1.5		0.40	SG10	CSE10	FS33
-SGC12-75	3.0~12.5	36	95	75	40	47.5	M14×1.5		0.39	SG12	CSE12	FS36
-SGC16-90	3.0~16.0	42	110	90	45	53.5	M18×1.5		0.53	SG16	CSE16	FS42
-SGC20-90	3.0~20.0	50	110	90	50	58.5	M22×1.5		0.67	SG20	CSE20	FS50
-SGC25S-95*	6.0~25.0	55	115	95	55	65.0	M27×1.5		0.75	SG25	CSE25	FS52
HSK50A -SGC 6-75	1.0~ 6.0	20	100	75	21~27	34	M8×0.75	HSK50A 1/10	0.44	SG 6	CSH 6	FS20
-SGC 8-75	1.0~ 8.0	26	100	75	26~28.5	35	M10×1.5		0.50	SG 8	CSE 8	FS26
-SGC 8-90			115	90	26~38	45			CSH 8			
-SGC10-75	2.0~10.0	31	100	75	30.5~33	39.5	M12×1.75		0.55	SG10	CSE10	FS33
-SGC10-90			115	90	30.5~40.5	48.5			CSH10			
-SGC12-90	3.0~12.5	36	115	90	34.5~39.5	57	M14×1.5		0.70	SG12	CSH12	FS36
-SGC12-120			145	120	34.5~49.5				0.91		CSH16	
-SGC16-90	3.0~16.0	42	115	90	39~45	56	M18×1.5		0.79	SG16	CSE16	FS42
-SGC16-120			145	120	39~54	62			CSH16			
-SGC20-90	3.0~20.0	50	115	90	43~46.5	55	M22×1.5		0.82	SG20	CSE20	FS50
-SGC20-120			145	120	43~58	66.5			CSH20			
-SGC25-105	6.0~25.0	60	130	105	52~60	63.5	M27×1.5		1.12	SG25	CSE25	FS62
HSK63A -SGC 8-75	1.0~ 8.0	26	107	75	30	36.5	M10×1.5		0.81	SG 8	CSE 8	FS26
-SGC 8-90			122	90	30~40	46.0					CSH 8	
-SGC10-75	2.0~10.0	31	107	75	35	42.0	M12×1.5	0.84	SG10	CSE10	FS33	
-SGC10-90			122	90	33~43	51.0				CSH10		
-SGC12-90	3.0~12.5	36	122	90	40	47.5	M14×1.5	1.00	SG12	CSE12	FS36	
-SGC12-120			152	120	40~55	62.5		CSH12				
-SGC16-90	3.0~16.0	42	122	90	43	51.0	M18×1.5	1.10	SG16	CSE16	FS42	
-SGC16-120			152	120	45~60	68.0		CSH16				
-SGC20-90	3.0~20.0	50	122	90	45	62.0	M22×1.5	1.30	SG20	CSE20	FS50	
-SGC20-120			152	120	45~60	68.5		CSH20				
-SGC25-105	6.0~25.0	60	137	105	55	64.0	M27×1.5	1.45	SG25	CSE25	FS62	

*ブラザー殿仕様です。◆クーラントダクト及びクーラントシールスクリューは、別売りです。◆L3は、クーラントスクリューをセットした時の寸法です。
◆マニュアルクランプ用穴とIDチップ用穴は、オプションです。