


BTシャンクペンシルミルチャック




単位：mm

型番	コレットツカミ能力 d	テーパ	D1	D2	L1	L2	使用するコレット	質量 (kg)
BT30-PCH 6- 90	3~ 6	BT30	17	27	31	90	YPC 6	0.6
BT40-PCH 6- 90		BT40				90		1.1
BT50-PCH 6-105		BT50				105		3.7
BT30-PCH10-100	3~10	BT30	23	34	45	100	YPC10	0.6
BT40-PCH10-105		BT40				105		1.2
BT50-PCH10-120		BT50				120		3.8

◆コレット、フルスタッド、片ロスパナは別途ご用命下さい。

ペンシルミルチャック

NTシャンクペンシルミルチャック



単位：mm

型番	コレットツカミ能力 d	テーパ	引ネジ	D1	D2	L1	L2	使用するコレット	質量 (kg)
NT40-PCH 6- 75	3~ 6	NT40	5/8-11 UNC	17	27	31	75	YPC 6	0.9
NT50-PCH 6- 90		NT50	1-8 UNC				90		3.8
NT40-PCH10- 90	3~10	NT40	5/8-11 UNC	23	34	45	90	YPC10	1.0
NT50-PCH10-105		NT50	1-8 UNC				105		3.8

◆コレット、片ロスパナは別途ご用命下さい。